

# How to polish with EZ system

EZシステム工程表

対象塗膜：国産・外資系3：1高機能性クリアー

150mmバフ推奨

○淡彩色（シルバー・ホワイトパール等）

ペーパー目・バフレックス#2000もしくは#3000



ハイメタリック等の色味が特に明るく光の反射が高い塗色では、ペーパー目消しの1工程でも仕上がった様に見える場合がありますが、コンパウンドの溶剤でバフ目が隠れている場合がありますので、バフ目消し工程の実施を推奨します。

○濃色（ブラック・レッド系等）

ペーパー目・バフレックス#3000



濃色での作業の際は、極細目プラスでバフ目消しまで行い、超微粒子（青ラベル）で仕上げを行ってください。必要な際はダブルアクションポリッシャーを使用したオーロラ消し工程も推奨します。

極細目プラス（オレンジラベル）の幅広い研削レンジを利用した工程となります。ペーパー目消しとバフ目消し工程を極細目プラスのみで行い、濃色の仕上げの際は超微粒子（青ラベル）で対応する為、コンパウンド2本で対応できます。極細目プラスの溶剤の粘りが強いため、180mmバフで作業するとバタつきが発生する事があるのでこちらの工程では**150mmバフの使用を強く推奨致します。**