

# マルワイ EZコンパウンド 極細目プラス



## ワイドレンジタイプの極細目コンパウンドでよりスピーディな作業を！

EZ細目・EZ極細目のちょうど中間、#1800 相当の研削から対応するコンパウンドです。EZ極細目同等の仕上がり感を持たせるためにワイドレンジタイプの研削砥粒を採用しております。また、細目プラス（黄ラベル）と同様に、伸び良くスムーズに磨くことができ、磨き込むことでより仕上げられる様に溶剤ベースとなっております。ピンポイントで磨きを行う際は #2000 相当のペーパー目で、広い面積を面で磨く作業の際は #3000 相当のペーパー目から作業をスタートしていただくスピーディに作業を進めて頂くことができます。

また、磨き込むことで研削砥粒が細かくなり、より仕上がっていくためペーパー目消し作業とバフ目消し作業をウールバフとスポンジバフを組み合わせる事でそれぞれの工程をコンパウンド 1 本で進めて頂くことができます。

※濃色車（ソリッドブラック等）はその後仕上工程を行う事を推奨します。

### OEZコンパウンド極細目プラス推奨工程（シングルポリッシャー使用時）


ピンポイントで磨く際は #2000。広く面で磨く際は #3000 からのスタート

ペーパー目消し

バフ目消し～仕上げ



EZ 極細目プラス



EZ 極細目プラス



### ○組み合わせるバフはマルワイ150バフシリーズを推奨します！

コンパウンドの乾きを防止し、しっかりと磨き込みをしていただく為に溶剤ベースとなっているEZコンパウンド極細目プラスですが、磨き込む中で溶剤ベース特有のグリップ感（ハンドルを取られる）が発生する事があります。180mmに代表される標準バフよりも一回り小さい150mmバフを使用する事で

・同一のポリッシャーでバフの径が小さくなるため、塗膜に掛かる最終トルクが向上する。

・塗膜に接するバフの径が小さくなることでコンパウンドのグリップ感を振り切ってスムーズに磨くことができる。

効果でスムーズに作業する事が出来ます。

